

Link do produktu: <https://marketrowerowy.pl/blotniki-adhd-sdl-27-5-29-gybk-kross-p-2908.html>



BŁOTNIKI ADHD SDL 27,5-29 GYBK KROSS

Cena	99,00 zł
Cena poprzednia	109,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	X1bCZE001644
Kod EAN	5904993352373

Opis produktu



BŁOTNIKI ROWEROWE KROSS ADHD SDL

Błotniki ADHD SDL to nowoczesna dwukomponentowa konstrukcja zapewniająca optymalną pracę roweru. Błotniki są niezwykle uniwersalne – pasują do każdego typu roweru, który posiada 29-calowe koła. Błotniki rowerowe zakończone są gumową płetwą, a jego specjalistycznie zaprojektowana geometria wpływa na zachowanie najlepszej ochrony przed błotem. Widelkowa konstrukcja oraz wykorzystanie technologii podwójnego przegubu pozwala perfekcyjnie dopasować błotnik do ergonomii ramy i koła. Omawiane błotniki do roweru występują w dwóch wersjach kolorystycznych – czarnej i białej. Ważą 340 gramów i wykonane są z tworzywa sztucznego.

Nowoczesne błotniki ADHD SDL

Błotniki ADHD SDL wyposażone są w nowoczesną technologię, dzięki czemu dwie części – przednia i tylna – mogą być zakładane niezależnie od siebie. Błotnik przedni charakteryzuje szybki, a także wygodny montaż. Wszystko za sprawą zatrzaskowego adaptera SPEEDclick, który wkręcany jest od przodu widelca. Dodatkowo zapięcie to pozwala na regulację błotnika względem opony. W związku z tym każdy skręt koła powoduje jednoczesny skręt błotnika. Błotnik tylny jest montowany na ramie za pomocą specjalnego zapięcia SPEEDclamp. Łączy ono w sobie zalety obejmują śrubowej i mocowania na opaskę. Błotnik można zainstalować także na sztycy podsiodłowej.

Błotniki ADHD SDL - oryginalny design

Nietuzinkowy design oraz nowoczesna technologia sprawiają, że błotniki ADHD SDL można zamontować w każdym rowerze. Wykorzystanie elastycznego tworzywa, elementów odbłaskowych oraz widelkowa konstrukcja zapewniają maksymalną ochronę podczas jazdy nawet w najbardziej wymagających warunkach.

MATERIAŁ
ROZMIAR KOŁA (W CALACH)
MOCOWANIE
MOCOWANIE TYŁ

tworzywo sztuczne
27,5"-29"
przedni za pomocą adaptera wkręcanego w trzon widelca
obejma do sztycy siodła

MAKSYMALNA ŚREDNICA SZTYCY
WAGA (g)
KOLOR

uni
370 G
CZARNY